

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X55/S=19



Artikelnummer 01200.120.055

Marke -

UBB 950351148180

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025876

PKG. von 100 Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	55
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

