

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M12X55/S=19



Artikelnummer	01200.120.055
Marke	-
UBB	950351148180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025876
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	55 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

