

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X90



Artikelnummer	01200.300.090
Marke	-
UBB	950351162769
UNSPSC	31161620
EAN	8715492028044
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

### Technische Zeichnung

