

## Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X180

Artikelnummer	01210.240.180
Marke	-
UBB	950351082736
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032072
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	180
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

k	15
P	3
s	36

### Technische Zeichnung

