



Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M27X140

Artikelnummer	01210.270.140
Marke	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Technische Zeichnung

