

## Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X100

Artikelnummer	01210.300.100
Marke	-
UBB	950351084302
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032300
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M30
Länge (L) (mm)	100
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

### Technische Spezifikation

k	18.7
P	3.50
s	46

### Technische Zeichnung

