



## Sechskantschraube ISO 4017/ DIN 933 ISO 4017/ DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X100

Artikelnummer	01210.360.100
Marke	-
UBB	950351085473
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032447
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	100 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

### Technische Spezifikation

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

### Technische Zeichnung

