

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M4X40

Artikelnummer	01220.040.040
Marke	-
UBB	954351334006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032935
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M4
Länge (L) (mm)	40
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): L≤125mm	14
k	2.8
P	0.70
s	7

Technische Zeichnung

