

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M4X50

Artikelnummer	01220.040.050
Marke	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

