

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M5X80

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 01220.050.080 |
| Marke | - |
| UBB | 953351852868 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492033055 |
| PKG. von 200 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-------------------|---|
| Durchmesser (d-D) | M5 |
| Länge (L) (mm) | 80 |
| Klasse | 8.8 |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |

Technische Spezifikation

| | |
|----------------------------|------|
| b (min.): 125mm<L≤200mm | 22 |
| b (min.): L≤125mm | 16 |
| k | 3.5 |
| P | 0.80 |
| s | 8 |

Technische Zeichnung

