

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X45

Artikelnummer	01220.080.045
Marke	-
UBB	950351167487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033260
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

