

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X70

Artikelnummer	01220.080.070
Marke	-
UBB	950351167891
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033314
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M8
Länge (L) (mm)	70
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

