

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M8X80

Artikelnummer	01220.080.080
Marke	-
UBB	950351167974
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033338
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

