

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X40/ S=17

Artikelnummer	01220.100.040
Marke	-
UBB	950351168139
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033475
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	40
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	17

Standards

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technische Zeichnung

