

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X50/ S=17

Artikelnummer	01220.100.050
Marke	-
UBB	950351168394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033499
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

