

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X45/ S=19

Artikelnummer	01220.120.045
Marke	-
UBB	950351169129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033734
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	45 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

