

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X70/ S=19

Artikelnummer	01220.120.070
Marke	-
UBB	950351169533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033789
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	70
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

