

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X110/ S=19

Artikelnummer	01220.120.110
Marke	-
UBB	952351204252
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033840
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

