

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X130/ S=19

Artikelnummer	01220.120.130
Marke	-
UBB	952351191202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033864
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	130
Klasse	8.8
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebsart	Außensechskant
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19

### Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Technische Zeichnung

