

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X160/ S=19

Artikelnummer	01220.120.160
Marke	-
UBB	953351866801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033895
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	160 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	160
P	1.75
s	19

Technische Zeichnung

