

## Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M14X160/ S=22

Artikelnummer	01220.140.160
Marke	-
UBB	952351982568
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034113
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	160 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

### Technische Zeichnung

