

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M20X110

Artikelnummer	01220.200.110
Marke	-
UBB	953351853288
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034595
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	110 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	110
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

