

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M20X130

Artikelnummer	01220.200.130
Marke	-
UBB	953351853361
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034618
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	130 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	130
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

