

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M20X280

Artikelnummer	01220.200.280
Marke	-
UBB	954351335664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034731
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Technische Zeichnung

