

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M22X120/ S=32

Artikelnummer	01220.220.120
Marke	-
UBB	954351243835
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034816
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	120
P	2.5
s	32

Technische Zeichnung

