

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M24X90

Artikelnummer	01220.240.090
Marke	-
UBB	950351172412
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034939
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Technische Zeichnung

