

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M24X280



Artikelnummer	01220.240.280
Marke	-
UBB	954351336084
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035073
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M24
Länge (L) (mm)	280
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
k	15
P	3
s	36

Technische Zeichnung

