

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M27X180

Artikelnummer	01220.270.180
Marke	-
UBB	953351868476
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035189
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	180
P	3
s	41

Technische Zeichnung

