

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M30X130

Artikelnummer	01220.300.130
Marke	-
UBB	952351904935
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035264
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	130 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	130
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

