

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M33X180

Artikelnummer	01220.330.180
Marke	-
UBB	954351336738
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035448
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M33
Länge	180 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	180
P	3.5
s	50

Technische Zeichnung

