

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+ 8.8 M24X140

Artikelnummer	01224.240.140
Marke	-
UBB	500648278975
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233553
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	140 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+)
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	140
P	3
s	36

### Technische Zeichnung

