

## Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M3X10

Artikelnummer	01230.030.010
Marke	-
UBB	952351982980
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035721
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	10 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

### Technische Spezifikation

d-D	M3
k	2
L (mm)	10
P	0.5
s	5.5

### Technische Zeichnung

