

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M4X30

Artikelnummer	01230.040.030
Marke	-
UBB	950351173576
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035875
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	30 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische Spezifikation

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Technische Zeichnung

