



## Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M6X80

Artikelnummer 01230.060.080

Marke -

UBB 950351175712

UNSPSC 31161620

EAN 8715492036261

PKG. von 200 Nur komplette  
Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M6
Länge (L) (mm)	80
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

### Technische Spezifikation

k	4
P	1
s	10

### Technische Zeichnung

