

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X12/ S=17

Artikelnummer	01230.100.012
Marke	-
UBB	952351227444
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036667
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	12 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	12
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

