

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X20/ S=17

Artikelnummer	01230.100.020
Marke	-
UBB	950351177205
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036698
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	20 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

