

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X90/ S=17

Artikelnummer	01230.100.090
Marke	-
UBB	952351329661
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036865
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

