

Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M24X120

Artikelnummer	01230.240.120
Marke	-
UBB	950351183146
UNSPSC	31161620
EAN	8715492038012
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	120 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische Spezifikation

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische Zeichnung

