

## Sechskantschraube MEF DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X1,25X90/S=19



Artikelnummer	01241.120.090
Marke	-
UBB	951351591270
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039637
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	90 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde

### Standards

ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555
DIN	960

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.25
s	19

### Technische Zeichnung

