

## Sechskantschraube MEF DIN 960 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M12X1,25X90/S=19



Artikelnummer	01241.120.090
Marke	-
UBB	951351591270
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039637
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	90
P	1.25
Schlüsselweite	19
Klasse	8.8
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde

### Standards

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
k	7.5
s	19

### Technische Zeichnung

