

Sechskantschraube MEF ISO 8765 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M18X1,50X80



Artikelnummer	01241.180.080
Marke	-
UBB	951351591684
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039682
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Länge	80 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde

Standards

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	1.5
s	27

Technische Zeichnung

