

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M5

Artikelnummer	01320.050.001
Marke	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

