

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M6

Artikelnummer	01320.060.001
Marke	-
UBB	950355017829
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042859
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Technische Zeichnung

