

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M8

Artikelnummer	01320.080.001
Marke	-
UBB	950355018082
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042873
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

