

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M14

Artikelnummer	01320.140.001
Marke	-
UBB	950355018322
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042903
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Technische Zeichnung

