

## Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M18

Artikelnummer	01320.180.001
Marke	-
UBB	950355018579
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042927
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M18
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

### Technische Spezifikation

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

### Technische Zeichnung

