



Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M20

Artikelnummer	01320.200.001
Marke	-
UBB	950355018652
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042934
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Klasse	8
Antriebsart	Außensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

m	16
P	2.50
s	30

Technische Zeichnung

