

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M30

Artikelnummer	01320.300.001
Marke	-
UBB	950355296357
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042972
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische Zeichnung

