

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert |8| M39

Artikelnummer	01320.390.001
Marke	-
UBB	950355296688
UNSPSC	31161727
EAN	8715492043009
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M39
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische Spezifikation

d-D	M39
m	31
P	4
s	60

Technische Zeichnung

