

## Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8 M6

Artikelnummer	01321.060.001
Marke	-
UBB	951355018072
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406859
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Klasse	8
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO 4032

### Technische Spezifikation

d-D	M6
m (max.)	5.2
P	1
s	10

### Technische Zeichnung

